



**МЕЛЬИНВЕСТ**  
полный СПЕКТР оборудования

ОАО «Мельинвест» 603950, ГСП-1156 Нижний Новгород, ул. Интернациональная 95  
телефон: (831) 2779779, 2776611, факс: (831) 2777663, 2777643.  
e-mail: office@melinvest.ru [www.melinvest.ru](http://www.melinvest.ru)

**Аспиратор с замкнутым циклом воздуха для очистки зерна  
от легких примесей БДЗ**



**Аспираторы с замкнутым циклом воздуха типа БДЗ** (далее по тексту аспиратор) предназначены для разделения продуктов шелушения крупяных культур (отбора лузги и мучки, контроля лузги, контроля готовой продукции) и для очистки зерна пшеницы от аэродинамических легких примесей. Аспираторы устанавливают в шелушильных отделениях крупяных и зерноочистительных отделениях мукомольных заводов и в зерноочистительных линиях, так же осуществляется установка на элеваторных комплексах.



Технические характеристики аспираторов представлены в таблице 1

**Таблица 1**

Наименование параметров		A1-БДЗ-6	A1-БДЗ-12	P1-БДЗ-16	P1-БДЗ-50	P1-БДЗ-М Вихрь
Производительность, не менее	т/ч	6	12	16	50	70
Суммарная мощность, не более	кВт	1,1	1,5	3,0	6,55	6,55
Технологическая эффективность выделения лузги после первого шелушения, не менее просо рис гречиха ячмень примесей пшеницы	%			80±5 95±5 90±5 90±5 60±5		
Расход воздуха, не более	м³/ч		4000	6000	9700	
Скорость воздуха в пневмосепарирующем канале, не более	м/с			10		
Аэродинамическое сопротивление	Па		200		350	
Кол-во роторов	шт		1		2	
Диаметр ротора	мм		200		250	
Частота вращения ротора (регулируемая частотным преобразователем)	об/мин				0÷950	
Частота вращения ротора (регулируемая съемными шкивами)	об/мин		935÷700±15			
Размеры пневмосепарирующего канала, не более	мм	600	1200	2000		1400
Диаметр шнека для вывода отсевов, не более	мм		150			
Частота вращения вала шнека, не менее	об/мин		150		141	
Габаритные размеры, не более длина ширина высота	мм	835 1245 1855	1435 1245 1855	2275 1245 1855	2810 1412 2113	2950 2060 1490
Масса, не более	кг	430	600	870	1250	1360

Аспиратор изготавливается в климатическом исполнении «У» категории 3 ГОСТ 15150 для работы в интервале температур от  $-20^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$ .




## Устройство и принцип работы аспираторов Р1-БДЗ-50, Р1-БДЗ-М «Вихрь»

### Технологический процесс работы аспираторов

Исходная смесь через приемный патрубок самотеком поступает в приемную камеру, в которой равномерно распределяется по всей ее длине. Затем продукт поступает в пневмосепарирующий канал, где продувается восходящим потоком воздуха, создаваемым диаметральным вентилятором \*.

Аэродинамические легкие примеси захватываются воздухом и поступают в осадочную камеру. Очищенный продукт выводится из машины через выпускной патрубок. Относы, осаждаясь в осадочной камере, выводятся из машины шнеком. Воздух, освобожденный от примесей, вновь засасывается вентилятором и через рециркуляционный канал поступает в пневмосепарирующий канал. Таким образом, воздушный поток движется по замкнутому циклу.

### Конструкция аспираторов Р1-БДЗ-50, Р1-БДЗ-М «Вихрь»



ОАО «Мельинвест» 603950, ГСП-1156 Нижний Новгород, ул. Интернациональная 95  
телефон: (831) 2779779, 2776611, факс: (831) 2777663, 2777643.  
e-mail: office@melinvest.ru [www.melinvest.ru](http://www.melinvest.ru)

По функциональной схеме аспираторы схожи с предыдущими механизмами.

По конструкции **P1-БДЗ-50** отличает от предшественников, тем что имеет возможность продувки более плотного слоя зерна за счет встроенного второго (дополнительного) диаметрального вентилятора (ротора) 7, за счет чего достигается продувка более плотного слоя зерна на подачи. Установлены 2 фланцевых двигателя, по одному на каждый ротор, мотор-редуктор на выгрузной шнек (см.табл. 1). Точечное расположение приводов дает возможность уйти от ременчатой передачи и регулирующих шкивов. Регулировка скорости вентиляторов осуществляется при помощи встроенного частотного преобразователя. Пульт управления, расположенный непосредственно на корпусе машины, дает возможность отключения одного из вентиляторов по необходимости. Изменена конструктивная особенность рециркуляционных каналов 5. Из-за увеличенного расхода воздуха расширены пневмосепарирующие каналы 4.

Доработанной особенностью аспиратора **P1-БДЗ-М «Вихрь»** является:


- Изменены формы аспиратора для возможной установки его на сепарирующие машины, что дает возможность более равномерно распределить продукт по ширине кузова машины, а так же устранить подсосы со стороны выпускного патрубка аспиратора;
- Загрузка аспиратора осуществляется через механизм 12 с двумя грузовыми клапанами, блокированными между собой тягой и делителем 13, положение которого можно изменить относительно приемного патрубка в зависимости от направления потока продукта. Это позволяет лучше распределить продукт по длине приемной камеры и пневмосепарирующего канала. Двухклапанный механизм автоматически поддерживает постоянный уровень продукта в приемной камере независимо от его поступления.
- Легкий доступ в осадочную камеру и к рабочим колесам достигается за счет установленных съемных люков 17;
- В осадочной камере установлен блок жалюзей 16 для регулировки наиболее лучшего осаждения легких примесей, за счет этого забор воздуха из камеры идет более очищенный;
- Продлен выпускной шнек, что позволит наилучшим способом развести отходы по бункерам;



МЕЛЬИНВЕСТ  
полный СПЕКТР оборудования

ОАО «Мельинвест» 603950, ГСП-1156 Нижний Новгород, ул. Интернациональная 95  
телефон: (831) 2779779, 2776611, факс: (831) 2777663, 2777643.  
e-mail: office@melinvest.ru [www.melinvest.ru](http://www.melinvest.ru)

*Аспиратор с замкнутым циклом воздуха марки Р1-БД3-М "Вихрь"*



1 – приемный патрубок; 2 – корпус / 3 – приемная камера, 4 – пневмосепарирующий канал,  
5 – рециркуляционный канал, 6 – осадочная камера; 7 – диаметральный вентилятор \*; 8 – шнек;  
9 – поворотный клапан; 10 – привод; 12 – двухклапанный механизм, 13 – делитель,  
14 – патрубок выпускной;

*Рис. 1 Лист 1*

\*Диаметральный вентилятор представляет собой ротор сварной конструкции на полуосях с промежуточными дисками к которым приварены 29 лопаток, вращается в подшипниковых узлах, корпусом которого являются стенки пневмосепарирующего канала.